



LUBEMA, tel./fax: +48 65 535 01 24, www.lubema.pl,
kontakt@lubema.pl
Katalog wygenerowany Styczeń 16, 2019

Strona 1 z 7



WKŁADY

PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna
Trzebania 11, 64-113 Osieczna
NIP 6970019026 REGON 410514345



943

Model	943
Wysokość wkładu	30 mm
Średnica wkładu	35 mm
Czas palenia	80 h
Ilość w opakowaniu	24 szt



W-4

Model	W-4
Wysokość wkładu	60 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	8 h
Ilość w opakowaniu	56 szt



W-15

Model	W-15
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	40 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-3

Model	W-3
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



Lc4

Model	Lc4
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-1

Model	W-1
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-15a

Model	W-15a
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-15c

Model	W-15c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	20 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



W-1c

Model	W-1c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	55 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-1d

Model	W-1d
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-1mi

Model	W-1mi
Wysokość wkładu	105 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	90 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



A-1

Model	A-1
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-1g

Model	W-1g
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-1o

Model	W-1o
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



W-1s5

Model	W-1s5
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1sw

Model	W-1sw
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



W-1al

Model	W-1al
Wysokość wkładu	115 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-1x

Model	W-1x
Wysokość wkładu	115 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	118 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



Lc3

Model	Lc3
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-15b

Model	W-15b
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	40 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-1lc

Model	W-1lc
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-1sr

Model	W-1sr
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	3 szt



W-20

Model	W-20
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	60 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-7

Model	W-7
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	25 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



W-1krz2

Model	W-1krz2
Wysokość wkładu	125 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	90 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-14b

Model	W-14b
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	45 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-1kra

Model	W-1kra
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-2

Model	W-2
Wysokość wkładu	135 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



A-3

Model	A-3
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-14

Model	W-14
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-14a

Model	W-14a
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



W-14r

Model	W-14r
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-8

Model	W-8
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-21

Model	W-21
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	65 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-1lc1

Model	W-1lc1
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



W-10

Model	W-10
Wysokość wkładu	155 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	3 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



W-14c

Model	W-14c
Wysokość wkładu	160 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	55 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-1ma

Model	W-1ma
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	270 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



W-22

Model	W-22
Wysokość wkładu	165 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



A-4

Model	A-4
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	80 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



W-17a

Model	W-17a
Wysokość wkładu	170 mm
Średnica wkładu	90 mm
Czas palenia	4 dni
Ilość w opakowaniu	8 szt



A-5

Model	A-5
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	90 h
Ilość w opakowaniu	17 szt



W-11

Model	W-11
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	65 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-11r

Model	W-11r
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	65 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-16

Model	W-16
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	4 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



W-23

Model	W-23
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-6

Model	W-6
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



W-9

Model	W-9
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	90 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-5

Model	W-5
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	4 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



W-11c

Model	W-11c
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-12

Model	W-12
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	5 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



W-11a

Model	W-11a
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	4 dni
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-11b

Model	W-11b
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	100 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-18

Model	W-18
Wysokość wkładu	280 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	6 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt