



**LUBEMA, tel./fax: +48 65 535 01 24, [www.lubema.pl](http://www.lubema.pl),  
[kontakt@lubema.pl](mailto:kontakt@lubema.pl)**

Katalog wygenerowany Grudzień 12, 2019

Strona 1 z 7



## WKŁADY

PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,  
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna  
Trzebania 11, 64-113 Osieczna  
NIP PL6970019026, REGON 410514345  
[www.lubema.pl](http://www.lubema.pl), e-mail: [kontakt@lubema.pl](mailto:kontakt@lubema.pl)  
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



### 943

Model	943
Wysokość wkładu	30 mm
Średnica wkładu	35 mm
Czas palenia	80 h
Ilość w opakowaniu	24 szt



### W-4

Model	W-4
Wysokość wkładu	60 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	8 h
Ilość w opakowaniu	56 szt



### W-15

Model	W-15
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	40 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-3

Model	W-3
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### Lc4

Model	Lc4
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-1

Model	W-1
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-15a

Model	W-15a
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-15c

Model	W-15c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	20 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### W-1c

Model	W-1c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	55 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



### W-1d

Model	W-1d
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



### W-1mi

Model	W-1mi
Wysokość wkładu	105 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	90 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



### A-1

Model	A-1
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-1g

Model	W-1g
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



### W-1o

Model	W-1o
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



### W-1s5

Model	W-1s5
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



### W-1sw

Model	W-1sw
Wysokość wkładu	110 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	12 szt



### W-1al

Model	W-1al
Wysokość wkładu	115 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	180 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



### W-1x

Model	W-1x
Wysokość wkładu	115 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	118 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



### Lc3

Model	Lc3
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-15b

Model	W-15b
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	40 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-1lc

Model	W-1lc
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-1sr

Model	W-1sr
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	3 szt



### W-20

Model	W-20
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	60 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



### W-7

Model	W-7
Wysokość wkładu	120 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	25 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### W-1krz2

Model	W-1krz2
Wysokość wkładu	125 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	90 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-14b

Model	W-14b
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	45 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-1kra

Model	W-1kra
Wysokość wkładu	130 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	30 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-2

Model	W-2
Wysokość wkładu	135 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



### A-3

Model	A-3
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-14

Model	W-14
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-14a

Model	W-14a
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### W-14r

Model	W-14r
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-8

Model	W-8
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-21

Model	W-21
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	65 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



### W-1lc1

Model	W-1lc1
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-10

Model	W-10
Wysokość wkładu	155 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	3 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



**W-14c**

<b>Model</b>	W-14c
<b>Wysokość wkładu</b>	160 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	55 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-1ma**

<b>Model</b>	W-1ma
<b>Wysokość wkładu</b>	165 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	270 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



**W-22**

<b>Model</b>	W-22
<b>Wysokość wkładu</b>	165 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	75 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	20 szt



**A-4**

<b>Model</b>	A-4
<b>Wysokość wkładu</b>	170 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	80 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	21 szt



**W-17a**

<b>Model</b>	W-17a
<b>Wysokość wkładu</b>	170 mm
<b>Średnica wkładu</b>	90 mm
<b>Czas palenia</b>	4 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	8 szt



**A-5**

<b>Model</b>	A-5
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	90 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	17 szt



**W-11**

<b>Model</b>	W-11
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	65 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-11r**

<b>Model</b>	W-11r
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	65 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-16**

<b>Model</b>	W-16
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	4 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	15 szt



**W-23**

<b>Model</b>	W-23
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	75 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	20 szt



**W-6**

<b>Model</b>	W-6
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	50 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	28 szt



**W-9**

<b>Model</b>	W-9
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	90 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-5**

<b>Model</b>	W-5
<b>Wysokość wkładu</b>	200 mm
<b>Średnica wkładu</b>	80 mm
<b>Czas palenia</b>	4 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	10 szt



**W-11c**

<b>Model</b>	W-11c
<b>Wysokość wkładu</b>	210 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	75 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-12**

<b>Model</b>	W-12
<b>Wysokość wkładu</b>	230 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	5 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	15 szt



**W-11a**

<b>Model</b>	W-11a
<b>Wysokość wkładu</b>	240 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	4 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-11b**

<b>Model</b>	W-11b
<b>Wysokość wkładu</b>	240 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	100 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



**W-18**

<b>Model</b>	W-18
<b>Wysokość wkładu</b>	280 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	6 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	15 szt