



LUBEMA, tel./fax: +48 65 535 01 24, [www.lubema.pl](http://www.lubema.pl),  
[kontakt@lubema.pl](mailto:kontakt@lubema.pl)

Katalog wygenerowany Czerwiec 20, 2019

Strona 1 z 7



## WKŁADY

PPH LUBEMA Michał Juškowiak, Karol Juškowiak,  
Marek Juškowiak, Beata Kaczmarek Spółka Cywilna  
Trzebania 11, 64-113 Osieczna  
NIP PL6970019026, REGON 410514345  
[www.lubema.pl](http://www.lubema.pl), e-mail: [kontakt@lubema.pl](mailto:kontakt@lubema.pl)  
+48 65 535-01-24, +48 579-647-856



### 943

Model	943
Wysokość wkładu	30 mm
Średnica wkładu	35 mm
Czas palenia	80 h
Ilość w opakowaniu	24 szt



### W-4

Model	W-4
Wysokość wkładu	60 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	8 h
Ilość w opakowaniu	56 szt



### W-15

Model	W-15
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	40 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-3

Model	W-3
Wysokość wkładu	90 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### Lc4

Model	Lc4
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	60 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-1

Model	W-1
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-15a

Model	W-15a
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-15c

Model	W-15c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	20 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### W-1c

Model	W-1c
Wysokość wkładu	100 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	55 dni
Ilość w opakowaniu	6 szt



### W-1d

<b>Model</b>	W-1d
<b>Wysokość wkładu</b>	100 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	75 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



### W-1mi

<b>Model</b>	W-1mi
<b>Wysokość wkładu</b>	105 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	90 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	10 szt



### A-1

<b>Model</b>	A-1
<b>Wysokość wkładu</b>	110 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	50 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	21 szt



### W-1g

<b>Model</b>	W-1g
<b>Wysokość wkładu</b>	110 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	30 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



### W-1o

<b>Model</b>	W-1o
<b>Wysokość wkładu</b>	110 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	50 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	15 szt



### W-1s5

<b>Model</b>	W-1s5
<b>Wysokość wkładu</b>	110 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	60 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	12 szt



### W-1sw

<b>Model</b>	W-1sw
<b>Wysokość wkładu</b>	110 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	60 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	12 szt



### W-1al

<b>Model</b>	W-1al
<b>Wysokość wkładu</b>	115 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	180 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



### W-1x

<b>Model</b>	W-1x
<b>Wysokość wkładu</b>	115 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	118 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



### Lc3

<b>Model</b>	Lc3
<b>Wysokość wkładu</b>	120 mm
<b>Średnica wkładu</b>	80 mm
<b>Czas palenia</b>	60 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	1 szt



### W-15b

<b>Model</b>	W-15b
<b>Wysokość wkładu</b>	120 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	40 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



### W-1lc

<b>Model</b>	W-1lc
<b>Wysokość wkładu</b>	120 mm
<b>Średnica wkładu</b>	80 mm
<b>Czas palenia</b>	50 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	1 szt



### W-1sr

<b>Model</b>	W-1sr
<b>Wysokość wkładu</b>	120 mm
<b>Średnica wkładu</b>	80 mm
<b>Czas palenia</b>	30 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	3 szt



### W-20

<b>Model</b>	W-20
<b>Wysokość wkładu</b>	120 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	60 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	20 szt



### W-7

<b>Model</b>	W-7
<b>Wysokość wkładu</b>	120 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	25 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	28 szt



### W-1krz2

<b>Model</b>	W-1krz2
<b>Wysokość wkładu</b>	125 mm
<b>Średnica wkładu</b>	47 mm
<b>Czas palenia</b>	90 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	1 szt



### W-14b

<b>Model</b>	W-14b
<b>Wysokość wkładu</b>	130 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	45 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



### W-1kra

<b>Model</b>	W-1kra
<b>Wysokość wkładu</b>	130 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	30 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	1 szt



### W-2

Model	W-2
Wysokość wkładu	135 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



### A-3

Model	A-3
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-14

Model	W-14
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-14a

Model	W-14a
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	30 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



### W-14r

Model	W-14r
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



### W-8

Model	W-8
Wysokość wkładu	140 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	70 h
Ilość w opakowaniu	21 szt



### W-21

Model	W-21
Wysokość wkładu	145 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	65 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



### W-1lc1

Model	W-1lc1
Wysokość wkładu	150 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	50 dni
Ilość w opakowaniu	1 szt



### W-10

Model	W-10
Wysokość wkładu	155 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	3 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



W-14c

<b>Model</b>	W-14c
<b>Wysokość wkładu</b>	160 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	55 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



W-1ma

<b>Model</b>	W-1ma
<b>Wysokość wkładu</b>	165 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	270 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	6 szt



W-22

<b>Model</b>	W-22
<b>Wysokość wkładu</b>	165 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	75 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	20 szt



A-4

<b>Model</b>	A-4
<b>Wysokość wkładu</b>	170 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	80 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	21 szt



W-17a

<b>Model</b>	W-17a
<b>Wysokość wkładu</b>	170 mm
<b>Średnica wkładu</b>	90 mm
<b>Czas palenia</b>	4 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	8 szt



A-5

<b>Model</b>	A-5
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	90 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	17 szt



W-11

<b>Model</b>	W-11
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	65 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



W-11r

<b>Model</b>	W-11r
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	56 mm
<b>Czas palenia</b>	65 h
<b>Ilość w opakowaniu</b>	18 szt



W-16

<b>Model</b>	W-16
<b>Wysokość wkładu</b>	180 mm
<b>Średnica wkładu</b>	63 mm
<b>Czas palenia</b>	4 dni
<b>Ilość w opakowaniu</b>	15 szt



W-23

Model	W-23
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 h
Ilość w opakowaniu	20 szt



W-6

Model	W-6
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	47 mm
Czas palenia	50 h
Ilość w opakowaniu	28 szt



W-9

Model	W-9
Wysokość wkładu	180 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	90 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-5

Model	W-5
Wysokość wkładu	200 mm
Średnica wkładu	80 mm
Czas palenia	4 dni
Ilość w opakowaniu	10 szt



W-11c

Model	W-11c
Wysokość wkładu	210 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	75 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-12

Model	W-12
Wysokość wkładu	230 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	5 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt



W-11a

Model	W-11a
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	4 dni
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-11b

Model	W-11b
Wysokość wkładu	240 mm
Średnica wkładu	56 mm
Czas palenia	100 h
Ilość w opakowaniu	18 szt



W-18

Model	W-18
Wysokość wkładu	280 mm
Średnica wkładu	63 mm
Czas palenia	6 dni
Ilość w opakowaniu	15 szt